

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 261122 20/11 |
| GTIN | 4067263122531 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Serie | Master Eco |
| geschikte wisselplaat | VB.. 1103.. |
| Functiebreedte L ₄ | 25 mm |
| ISO-code houder | SVJBR/L 2020X11 |
| Koplengte L ₁ | 35 mm |
| Plaatafmeting | 11 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269023 1 |
| Totale lengte L | 95 mm |
| Schachtgrootte | 20 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | ja |
| Instelhoek κ | 93 graden |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Producttype | Klemdraaihouder |