

**Garant****GARANT Master Eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261136 20/16
GTIN	4067263122616
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopnames nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Schroef voor onderlegplaat	269013 7
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Schachtgrootte	20 mm
Serie	Master Eco
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat	259033 5
ISO-code houder	SVJCR/L 2020H16

Totale lengte L	100 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder