

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260293 25/11
GTIN	4067263122524
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Serie	Master Eco
Functiebreedte L ₄	32 mm
Koplengte L ₁	30 mm
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	SDJCR/L 2525M11
Schroef voor onderlegplaat	269013 7
Schachtgrootte	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..

Onderlegplaat	269007 1
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder