

**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder klemstukklemming, rechts, Schacht- /  
plaatafmeting L: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272004 20/16
GTIN	4067263122678
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Levering:**

**Met onderlegplaat 1,5°.**

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Serie	Master Eco
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Schachtgrootte	20 mm
Onderlegplaatschroef	279824 1
Klemstuk, schroef, O-ring	279835 3
Onderlegplaat 1,5°	279819 1
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Totale lengte L	90 mm

Plaatafmeting	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemdraaihouder