

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultrasone reiniger Sonic Cleaner AL-E, alkalisch emulgerend, Inhoud: 5l



Bestelgegevens

Bestelnummer	088016 5
GTIN	4067263733126
Artikelklasse	01L

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT GreenPlus **ultrasone reiniger** - Top performance met maximale flexibiliteit. Werkt u met complexe werkstukgeometrieën en gevoelige oppervlakken? Dan is de Sonic Cleaner-serie voor u gemaakt. De GARANT GreenPlus-reinigingslijn, die speciaal is ontworpen voor ultrasone systemen, bevat alkalische, zure en neutrale reinigingsmiddelen voor een breed scala aan materialen en toepassingen. Afhankelijk van de behoefte en de vervuiling kunnen de zeer geconcentreerde reinigingsmiddelen worden verdund en zijn ze al krachtig bij kamertemperatuur. Het medium wordt daardoor optimaal gebruikt. Lange standtijden besparen bovendien tijd en geld. Alle Sonic Cleaners zijn **markeringsvrij, biologisch afbreekbaar, VOC-vrij en silicaatvrij**. Eenvoudige bedrijfsinterne hantering, de bescherming van uw werknemers en de bescherming van het milieu zijn gegarandeerd.

Sonic Cleaner AL-E, **alkalisch emulgerend** reinigingsconcentraat voor universele ultrasone toepassingen bij een hoge materiaalcompatibiliteit.

Toepassing:

Voor ultrasone reinigingsapparaten.

Emulsies, oliën, vet, trekvet, corrosiebeschermingsmiddelen, slijpstof, roet, inkt, toners, lep- en polijstmiddelen.

T.b.v.:

Gangbare materialen zoals staal en non-ferro metaal, glas, kunststof, keramiek, rubber. Hoge materiaalcompatibiliteit – bij gevoelige oppervlakken vooraf controleren.

Technische beschrijving

Mengverhouding	3 - 10 %
Inhoud vloeistof	5 l
Opslagtemperatuur	20 - 80 °C
pH-waarde	11
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Productnaamattribuut	alkalisch emulgerend
Producttype	Ultrasone krachtreiniger