

HEDI

Kabelhaspel volledig kunststof, Type: 50R



Bestelgegevens

Bestelnummer	081103 50R
GTIN	4003644024186
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Compacte en hoogwaardige HEDI® volledig kunststoffen kabelhaspels met een trommeldiameter van 250 mm, ergonomie en veiligheidsvoorzieningen.

- **een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**

Voor kort gebruik buitenshuis toegestaan.

Functie:

IP44: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Technische beschrijving

Diagnosesysteem aanwezig	ja
--------------------------	----

Materiaal behuizing	Kunststof
Kabelklasse	H05RR-F
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Kabelopbouw	3G1,5
Energievoorziening	Netvoeding
Kabellengte	50 m
Kabelkleur	zwart
IP-klasse	IP 44
Aantal contactdozen	3
Nominale spanning	250 V
Materiaal kabel	Rubber
Producttype	Kabelhaspel