

HEDI

Kabelhaspel volledig kunststof voor F, B, PL en CZ, Type: 25V



Bestelgegevens

Bestelnummer	081119 25V
GTIN	4003644024827
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Goedkope HEDI®-kabelhaspel van massief kunststof met een haspeldiameter van 250 mm.

- **Een helling van 3 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**

Met stopcontacten voor **Frankrijk, België, Polen en Tsjechië.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Technische beschrijving

Nominale spanning	250 V
Kabelkleur	rood
IP-klasse	IP 20

Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Kabelopbouw	3G1,5
Aantal contactdozen	4
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal kabel	PVC
Kabellengte	25 m
Diagnosesysteem aanwezig	nee
Energievoorziening	Netvoeding
Kabelklasse	H05VV-F
Producttype	Kabelhaspel