

## HEDI

### Kabelhaspel volledig kunststof, Type: 40B2P



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	081108 40B2P
GTIN	4003644024872
Artikelklasse	08B

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Grote en hoogwaardige HEDI® volledig kunststof kabelhaspel met een trommeldiameter van 290 mm en talrijke ergonomische en veiligheidsvoorzieningen.

- **een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.**
- **Groeven voor waterafvoer.**
- **Inklapbare draaihendel voor individuele bediening rechts en links tijdens het oprollen en afrollen.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**
- **Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**
- **Innovatief design met een groot aantal ergonomie- en veiligheidsfeatures.**
- **Niet-geleidende, volledig kunststof constructie.**
- **Geschikt voor extreme toepassingsgebieden en -omgevingen.**
- **7° helling van de haspel voor verbeterde waterafvoer.**
- **3 jaar fabrieksgarantie.**

Met persoonlijke veiligheidsschakelaar PRCD-S (gemonteerd op de kabel).

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

---

**Technische beschrijving**

Aantal contactdozen	4
Kabelklasse	H07BQ-F
Energievoorziening	Netvoeding
Materiaal kabel	Pantserkabel
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Kabelkleur	oranje
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
IP-klasse	IP 54
Kabelopbouw	3G2,5
Kabellengte	40 m
Nominale spanning	250 V
Materiaal behuizing	Kunststof
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Producttype	Kabelhaspel