

**Garant****Weldonhouder Vorm AD met koelkanaalboring, BT 30 A = 100, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302591 16
GTIN	4067263983958
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Met afsluitbare koelkanaalboringen.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Reservespanschroef nr. 309900	16
Buiten-Ø D	48 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Opname	BT 30 A = 100
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2

Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder