

**X.L...SR-D, SC3025, Wisselplatafmeting: 09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221933 09
GTIN	4059782505742
Artikelklasse	28E

Omschrijving**Uitvoering:**

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Wisselplatafmeting	09
Type	GG
ISO-code wisselplaat	XDLW090408-SR-D
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	2,01 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	SC3025
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,3 - 2 mm

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	260 m/min	K
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		