

**Garant****Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, Sleutelwijdte: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622152 9
GTIN	4067263012634
Artikelklasse	61C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **haptopreen**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Staal** van chroom-vanadiumstaal. Verchromd oppervlak. **Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.**

**Technische beschrijving**

Meslengte	140 mm
totale lengte	253 mm
Sleutelwijdte	9 mm
Zeskant voor sleutel	13 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Vormgreep	ergonomisch, recht
Materiaal kling	Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handvat	2-componenten Haptopreen
Oppervlak steel	vernikkeld en verchromd
Steel en handvat losneembaar	nee
met verlengsteel/-stelen	nee
Producttype	Dopsleutel

