

Garant

Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-dwarsgreep, steellengte 200 mm, Sleutelwijdte: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	622552 12
GTIN	4067263012719
Artikelklasse	61C

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afgewerkte, diepe 6-kant dopsleutel.

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef **Haptoprene**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	12 mm
totale lengte	275 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Dopsleutel