

**Garant****Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat, Torx®-profiel: TX10/200****Bestelgegevens**

Bestelnummer	625332 TX10/200
GTIN	4067263012900
Artikelklasse	61C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **haptopreen**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Staal** van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt. Vanaf gr. TX30 met zeskant voor sleutel.

**Voordeel:**

Door **boring in het Torx®-profiel** ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

**Technische beschrijving**

Torx®-profiel	TX10
Boring in Torx®-profiel	ja
Meslengte	200 mm
totale lengte	290 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Klemfunctie	nee
Materiaal kling	Speciaal chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep	2-componenten Haptopreen

Oppervlak	vernikkeld en verchromd
Punt	zwart
Kap draaibaar	nee
Kogelkop	nee
Producttype	Schroevendraaiers