

Garant
Krimhouder met koelkanaalsleuven, HSK-A 63 kort, Span-ØD1: 3mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	308309 3
GTIN	4067263014348
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- **Hittebestendig staal.**
- **Met 4 koelkanaalsleuven bij de spanboring.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Voordeel:

Verbeterde koeling direct bij de gereedschapsschacht. **Vergemakkelijkt het krimpen van kleine gereedschapsdiameters.**

Toepassing:

Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302416, krimpapparaten nr. 354210 – 304755.

Technische beschrijving

Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Ø D ₂	12 mm
Buiten-Ø D	17 mm
Span-Ø D ₁	3 mm

Opname	HSK-A 63 kort
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder