

**'Hold fast' potmagneet, AlNiCo, Ø: 70mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085968 70
GTIN	2050000965340
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor verwijdering van de magneet van het werkstuk met behulp van een afdrukspindel. Met 2 tapgaten M8 voor het bevestigen van houders.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	880 N
Gewicht	2 kg
Ø	70 mm
Hoogte van het magneetdeel	64,5 mm
Bevestigingsschroefdraad in magneetkop	M8 mm
Aantal bevestigingsschroefdraden	2
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Potmagneet

