

**Gereedschapsopname vorm B radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319017 20
GTIN	4067263201120
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

h_1	16 mm
h_5	25 mm
l_1	16 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
Schacht-Ø d ₁	20 mm
b ₁	55 mm

h_6	30 mm
l_2	30 mm
h_2	22 mm
b_2	30 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname