

**Gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 50mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 319007 50 |
| GTIN | 4067263201106 |
| Artikelklasse | 32V |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|--------|
| b ₂ | 50 mm |
| h ₁ | 32 mm |
| h ₂ | 41 mm |
| h ₅ | 36 mm |
| b ₁ | 100 mm |
| l ₂ | 55 mm |
| Schacht-Ø d ₁ | 50 mm |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 |
| l_1 | 30 mm |
| Vorm | B |
| Producttype | VDI-gereedschapsopname |