



Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319037 40
GTIN	4067263201243
Artikelklasse	32V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

l_2	44 mm
b_1	85 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
b_2	42,5 mm
h_5	32,5 mm

h_1	25 mm
Schacht-Ø d_1	40 mm
l_1	22 mm
h_6	48 mm
h_2	25 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname