

**Gereedschapsopname vorm B3 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319027 20
GTIN	4067263201175
Artikelklasse	32V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

$l_2$	30 mm
$b_1$	55 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
Schacht-Ø $d_1$	20 mm
$h_1$	16 mm
$h_2$	22 mm
$h_5$	25 mm

$h_6$	30 mm
$b_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname