

**Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370060 M10
GTIN	4059245309467
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.  
Met buitendraad.

**Toepassing:**

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

**Opmerking:**

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

**Technische beschrijving**

maximale belastbaarheid (statisch)	32 kN
Buiten-Ø D	14 mm
Schroefdraad M	M10
Hoogte H <sub>2</sub>	15 mm

H <sub>1</sub>	25 mm
Producttype	Pendelopleglak