



Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M6



Bestelgegevens

Bestelnummer	370062 M6
GTIN	4059245309573
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.

Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M6
Buiten-Ø D	26 mm
Lengte 1	36 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	64 kN

Kraaglengte L ₂	10 mm
H ₁	13 mm
Hoogte H ₂	9 mm
Producttype	Pendeloplegvlak