

**Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370068 M5
GTIN	4059245000982
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van temperstaal en gefosfateerd. Kogel geborgd tegen verdraaien. Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie. Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

maximale belastbaarheid (statisch)	30 kN
Buiten-Ø D ₁	15 mm
Buiten-Ø D	18 mm
Schroefdraad M	M5
Ø D ₃	7 mm

Gegevensblad

Hoogte H	14 mm
Producttype	Pendeloplegvlak