



Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M5



Bestelgegevens

Bestelnummer	370069 M5
GTIN	4059245001033
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van temperstaal en gefosfateerd. Kogel geborgd tegen verdraaien. Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie. Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen worden gecombineerd met spanhaak nr. 370073 en 370074.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M5
Buiten-Ø D ₁	15 mm
Buiten-Ø D	18 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	30 kN
Ø D ₃	7 mm

Gegevensblad

Hoogte H	14 mm
Producttype	Pendeloplegvlak