



Spanhaak cilindrisch, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	370076 4
GTIN	4059245030859
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruieneerd. Schroefkop bij montage liggend op de spanhaak.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor de inbouw in afzonderlijke spaninrichtingen.

Accessoires:

Veren en cilinderkopbouten op aanvraag

Technische beschrijving

H ₁	83 mm
Hoogte H ₂	20 mm
F _{max.}	20,2 kN
Ø D	32 mm
Ø D ₂	20 mm

Gegevensblad

B	20 mm
Ø D ₃	12,5 mm
Ø D ₁	17 mm
Producttype	Spanhaak