



Spanhaak cilindrisch, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	370075 1
GTIN	4059245030798
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruieneerd. Met verzonken schroef. Schroefkop verzonken in de spanhaak.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor de inbouw in afzonderlijke spaninrichtingen.

Accessoires:

Veren en cilinderkopbouten op aanvraag

Technische beschrijving

Hoogte H_2	10 mm
H_1	42 mm
$F_{max.}$	4,8 kN
$\varnothing D_2$	11 mm

Gegevensblad

Ø D ₃	6,5 mm
Ø D ₁	10 mm
Ø D	16 mm
B	11 mm
Producttype	Spanhaak