



Spanhaak cilindrisch, Type: 4



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 370075 4 |
| GTIN | 4059245030866 |
| Artikelklasse | 37K |

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruieneerd. Met verzonken schroef. Schroefkop verzonken in de spanhaak.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor de inbouw in afzonderlijke spaninrichtingen.

Accessoires:

Veren en cilinderkopbouten op aanvraag

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|---------|
| Hoogte H ₂ | 20 mm |
| H ₁ | 83 mm |
| F _{max.} | 20,2 kN |
| Ø D ₃ | 12,5 mm |

Gegevensblad

| | |
|------------------|----------|
| Ø D ₁ | 17 mm |
| Ø D | 32 mm |
| B | 20 mm |
| Ø D ₂ | 20 mm |
| Producttype | Spanhaak |