

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222800 63/4
GTIN	4960664602353
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Verspaningsstrategie: HPC

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 6 mm

Maximale buiten-Ø D_{\max} : 76 mm

Totale lengte L_{totaal} : 40 mm

Opnameboring-Ø: 22 mm

geschikte wisselplaat: PN.. 1205

Wisselplaatschroef: 229700

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	63 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
geschikte wisselplaat	PN.. 1205

Spanschroef voor onderlegplaat	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Opnameboring-Ø	22 mm
Maximale buiten-Ø D_{max}	76 mm
Onderlegplaat	229750
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	6 mm
Wisselplaatschroef	229700
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	47,5 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229702
Spanschroef	229700
Onderlegplaat	229750