

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 125/13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222800 125/13
GTIN	4960664602520
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	40 mm
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Maximale buiten-Ø D_{max}	138 mm
Snijkant-Ø D_c	125 mm
Wisselplaatschroef	229701
geschikte wisselplaat	PN.. 1205

Aantal snijkanten Z	13
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	47,5 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229701
-------------	--------