

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222800 63/5
GTIN	4960664602421
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	PN.. 1205
Wisselplaatschroef	229700
Opnameboring-Ø	22 mm
Snijkant-Ø D_c	63 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Maximale buiten-Ø D_{max}	76 mm

Aantal snijkanten Z	5
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	47,5 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229700
-------------	--------