

Garant

FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/7mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212910 50/7
GTIN	4045197554499
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₃	37 mm
Snijkant-Ø D _c	50 mm
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	40 mm

geschikte wisselplaat	XD.. 070308
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	0,85 mm
Opnameboring- \emptyset	22 mm
Aantal snijkanten Z	7
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{\min}$	87 mm
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{\max}$	98 mm
Helicoïdaal frezen a_p	0,85 mm
Rampinglengte L voor α_{\max}	36 mm
Raminghoek α_{\max}	0,48 graden
Serie	FeedKing
Instelhoek κ	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219810
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2