

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222800 63/6
GTIN	4960664602490
Artikelklasse	250

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	PN.. 1205
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	6 mm
Wisselplaatschroef	229701
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	40 mm
Maximale buiten-Ø D <sub>max</sub>	76 mm
Aantal snijkanten Z	6
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek $\kappa$	47,5 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229701
-------------	--------