

Garant

FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 52/4mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212910 52/4
GTIN	4045197321015
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkracht, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Snijkant-Ø D_c	52 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,8 mm
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)

Opnameboring-Ø	22 mm
Ø D ₃	31 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 120408
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	83 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	102 mm
Helicoïdaal frezen a _p	1,85 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	30,5 mm
Raminghoek α _{max}	0,56 graden
Serie	FeedKing
Instelhoek κ	12 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219800
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP