

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222800 80/6
GTIN	4960664602438
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	6 mm
Wisselplaatschroef	229700
Snijkant-Ø D_c	80 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
geschikte wisselplaat	PN.. 1205
Maximale buiten-Ø D_{max}	93 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Aantal snijkanten Z	6
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek κ	47,5 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229700
-------------	--------