

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222800 100/10
GTIN	4960664602513
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Wisselplaatschroef	229701
Snijkant-Ø D_c	100 mm
geschikte wisselplaat	PN.. 1205
Maximale buiten-Ø D_{\max}	113 mm
Opnameboring-Ø	32 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm

Aantal snijkanten Z	10
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	47,5 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229701
-------------	--------