

Garant**XDLT 070308 TN, HB7535, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212937 INOX
GTIN	4045197362339
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technische beschrijving

Type	INOX
ISO-code wisselplaat	XDLT 070308 TN
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,58 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7535
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,85 mm
Voeding f_z per tand	0,72 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	45 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		