

**Garant****XDLT 09T308 TN, HB7535, Type: INOX**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	212962 INOX
GTIN	4045197362346
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

## Technische beschrijving

Type	INOX
ISO-code wisselplaat	XDLT 09T308 TN
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,99 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7535
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,15 mm
Voeding $f_z$ per tand	0,86 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	45 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		