

**Garant****XDLT 120408 TN, HB7535, Type: INOX****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 212987 INOX   |
| GTIN          | 4045197362353 |
| Artikelklasse | 21A           |

**Omschrijving****Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Technische beschrijving**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Type                               | INOX           |
| ISO-code wisselplaat               | XDLT 120408 TN |
| Programmeerradius bij $a_{p \max}$ | 2,6 mm         |
| Hoekradius                         | 0,8 mm         |
| Soort                              | HB7535         |
| Snijmateriaal                      | HM             |
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$   | 1,8 mm         |
| Voeding $f_z$ per tand             | 1,07 mm        |
| Aantal wisselingen/snijkanten      | 4              |

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

|                             | <b>Geschiktheid</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-code</b> |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 150 m/min            | M               |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 110 m/min            | M               |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt            | 45 m/min             | S               |
| nat maximaal                | beperkt geschikt    |                      |                 |
| droog                       | geschikt            |                      |                 |
| Lucht                       | beperkt geschikt    |                      |                 |