

**Vlakfrees 75° MSRS, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 125/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	224000 125/6
GTIN	4960664533015
Artikelklasse	25P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Meskopfrees met normale en smalle tandsteek.

**Toepassing:**

Snijdieptes tot 12 mm en hoge voedingen voor uiterst efficiënt voorbewerken. Dankzij de innovatieve wisselplaatgroeven worden de snijdruk en daardoor ook de vibratieeiging aanmerkelijk gereduceerd. Hierdoor kunnen de ingrijpingsbreedte en het verspaningsvolume duidelijk worden verhoogd.

**Technische beschrijving**

Cassette	229765
Opnameboring-Ø	40 mm
Wisselplaatschroef	229703 (T25; 7,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	12 mm
Schroef voor cassette	229704
geschikte wisselplaat	SP.. 1806
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	60 mm
Snijkant-Ø $D_c$	125 mm

Maximale buiten-Ø $D_{max}$	132 mm
Aantal snijkanten Z	6
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	75 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229704
Cassette	229765
Spanschroef	229703