

**Vlakfrees 75° MSRS, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 125/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	224000 125/8
GTIN	4960664533022
Artikelklasse	25P

Omschrijving**Uitvoering:**

Meskopfrees met normale en smalle tandsteek.

Toepassing:

Snijdieptes tot 12 mm en hoge voedingen voor uiterst efficiënt voorbewerken. Dankzij de innovatieve wisselplaatgroeven worden de snijdruk en daardoor ook de vibratieneiging aanmerkelijk gereduceerd. Hierdoor kunnen de ingrijpingsbreedte en het verspaningsvolume duidelijk worden verhoogd.

Technische beschrijving

Maximale buiten-Ø D_{max}	132 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	12 mm
Snijkant-Ø D_c	125 mm
Wisselplaatschroef	229703 (T25; 7,5 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	60 mm
geschikte wisselplaat	SP.. 1806
Aantal snijkanten Z	8

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	75 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229703
-------------	--------