

**Vlakfrees 75° MSRS, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 160/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	224000 160/8
GTIN	4960664533053
Artikelklasse	25P

Omschrijving**Uitvoering:**

Meskopfrees met normale en smalle tandsteek.

Toepassing:

Snijdieptes tot 12 mm en hoge voedingen voor uiterst efficiënt voorbewerken. Dankzij de innovatieve wisselplaatgroeven worden de snijdruk en daardoor ook de vibratieneiging aanmerkelijk gereduceerd. Hierdoor kunnen de ingrijpingsbreedte en het verspaningsvolume duidelijk worden verhoogd.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	12 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Schroef voor cassette	229704
geschikte wisselplaat	SP.. 1806
Wisselplaatschroef	229703 (T25; 7,5 Nm)
Maximale buiten-Ø D_{\max}	167 mm
Totale lengte L_{totaal}	60 mm
Cassette	229765

Snijkant-Ø D _c	160 mm
Aantal snijkanten Z	8
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	75 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229704
Spanschroef	229703
Cassette	229765