

**Vlakfrees 75° MSRS, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	224000 80/4
GTIN	4960664532933
Artikelklasse	25P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Meskopfrees met normale en smalle tandsteek.

**Toepassing:**

Snijdieptes tot 12 mm en hoge voedingen voor uiterst efficiënt voorbewerken. Dankzij de innovatieve wisselplaatgroeven worden de snijdruk en daardoor ook de vibratieeiging aanmerkelijk gereduceerd. Hierdoor kunnen de ingrijpingsbreedte en het verspaningsvolume duidelijk worden verhoogd.

**Technische beschrijving**

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	12 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
geschikte wisselplaat	SP.. 1806
Snijkant-Ø $D_c$	80 mm
Wisselplaatschroef	229703 (T25; 7,5 Nm)
Schroef voor cassette	229704
Cassette	229765
Maximale buiten-Ø $D_{\max}$	87 mm

Opnameboring-Ø	27 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	75 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229704
Spanschroef	229703
Cassette	229765