

Garant**WOEX 040304 F, HU7310, Type: ALU**

Bestelgegevens

Bestelnummer	232550 ALU
GTIN	4045197346490
Artikelklasse	21E

Omschrijving

T.b.v. :

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Verspaningsstrategie: MTC

Voeding f: 0,08 mm/omw.

Technische beschrijving

Voeding f	0,08 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten	3
ISO-code wisselplaat	WOEX 040304 F
Soort	HU7310
Snijmateriaal	HM
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	200 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	80 m/min	S
nat maximaal	geschikt		