

Garant
PKD-volradiusfrees met inwendige koeling Rechte snede, PKD, Ø e8 DC: 16 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	209655 16
GTIN	4045197513373
Artikelklasse	11Y

Omschrijving
Uitvoering:

Hoogrendement-PKD-frees, wanneer zeer hoge eisen worden gesteld aan het verspaningsvolume in de GFK-, CFK- en grafietbewerking.

Rechte snede voor neutraal gebruik.

Aantal tanden Z: 2

Aantal tanden Z: 2

Snijlengte L_c : 10 mm

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop: 35 mm

Vrijloop-Ø D_1 : 15 mm

Totale lengte L: 125 mm

Schacht-Ø D_s : 16 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	35 mm
Vrijloop-Ø D_1	15 mm
Voeding f_z voor kopieerfrezen in grafiet	0,15 mm
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Voeding f_z voor kopieerfrezen in GFK CFK	0,1 mm
Voeding f_z voor kanten in grafiet	0,11 mm
Aantal tanden Z	2
Voeding f_z voor kanten in GFK CFK	0,07 mm

Schacht-Ø D _s	16 mm
Totale lengte L	125 mm
Snijlengte L _c	10 mm
Radius R	8 mm
Coating	PKD
Snijmateriaal	PKD
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie nominale Ø	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,2×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	ja
Gekleurde ring	zwart
Producttype	Schachtfrees

Dienstverlening

Schachtaanslijping voor krimphouder met borgfunctie Schacht-Ø gereedschap 16 mm	SZ2025 16
Schachtslijpen Type HB	129100 HB