

Garant**TwinCut vlakfrees 45° wijde steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
250/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213410 250/10
GTIN	4045197662866
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Vanaf Ø 160 mm voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 8 snijkanten (ON. U) of platen met 4 snijkanten (SN. U).

Reservedeel:

Onderlegplaat nr. 219897 is toepasbaar voor beide wisselplaattypes.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Geen gecombineerde toepassing van ON. U en SN. U toegestaan.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	60 mm
Spanschroef voor onderlegplaat	219899

Totale lengte L_{tot} voor SN.U-platen	63 mm
geschikte wisselplaat	SN.U
geschikte wisselplaat	ON.U
Maximale buiten- $\varnothing D_{max}$ voor ON.U-platen	261,8 mm
Wisselplaatschroevenset	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Snijkant- $\varnothing D_c$	250 mm
Maximale buiten- $\varnothing D_{max}$ voor SN.U-platen	265,2 mm
Totale lengte L_{tot} voor ON.U-platen	61,3 mm
Onderlegplaat	219897
Aantal snijkanten Z	10
Serie	TwinCut
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219898
Onderlegplaat	219897
Spanschroef	219899
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8