



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/5Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 50/5L
GTIN	4960664648238
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	40 mm
Wisselplatafmeting	10
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D_c	50 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Totale lengte L_{totaal}	120 mm
Aantal snijkanten Z	5
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef

229713