



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/2Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 25/2L
GTIN	4960664648245
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Wisselplatafmeting	15
Afkoppellengte L ₁	29 mm
Wisselplaatschroef	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	120 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Snijkant-Ø D _c	25 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	15 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef

229714