



## Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 32/2
GTIN	4960664648276
Artikelklasse	250

### Omschrijving

**Uitvoering:**  
Efficiënt met 4 snijkanten.

### Technische beschrijving

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	15 mm
Wisselplaatschroef	229714 (15IP; 3,5 Nm)
geschikte wisselplaat	LOMU..
Wisselplaatafmeting	15
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	130 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	40 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

---

## Accessoires

Spanschroef

229714