

**KOMET® verzinker, Weldonschacht, Type: M5N****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216660 M5N
GTIN	4047109191303
Artikelklasse	24D

Omschrijving**Toepassing:**

Voor verzinkingen voor cilinderkopschroeven volgens DIN 74 blad 2, vanaf M8 met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Max. verzink-diepte l	10 mm
Minimale $\varnothing d_{\min}$	5,3 mm
Wisselplaatschroevenset voor DIN-cilinderkopbouten	239652 6IP1 (1,0 Nm) M5
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Verzink- $\varnothing D_1$ H13	10 mm
Wisselplaat nr. 216780 – 216910; nr. 216950	10-010 / 110
Aantal snijkanten Z	1
geschikte wisselplaat	WOEX
Aantal wisselplaten	1
Totale lengte L_{totaal}	80 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP1

239652 6IP1