


KOMET® verzinker, Weldonschacht, Type: M6N

Bestelgegevens

Bestelnummer	216660 M6N
GTIN	4047109191310
Artikelklasse	24D

Omschrijving
Toepassing:

Voor verzinkingen voor cilinderkopschroeven volgens DIN 74 blad 2, vanaf M8 met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h ₆	16 mm
voor DIN-cilinderkopbouten	M6
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Verzink-Ø D ₁ H13	11 mm
Wisselplaat nr. 216780 – 216910; nr. 216950	10-010 / 110
Minimale Ø d _{min}	6,4 mm
Max. verzink-diepte l	10 mm
Aantal snijkanten Z	1
geschikte wisselplaat	WOEX
Aantal wisselplaten	1
Totale lengte L _{totaal}	80 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP1

239652 6IP1