

Garant**OFEW 050405 TN, HB7515, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213325 ST1400
GTIN	4045197553843
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen precisiegesinterd en geslepen. Fijnkorrelige substraten zorgen voor grote taaheid en slijtvastheid.

Type: ST1400

Hoekradius: 0,5 mm

Voeding f_z per tand: 0,14 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,14 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,5 mm
Aantal wisselingen/snijkant	8
ISO-code wisselplaat	OFEW 050405 TN
Soort	HB7515

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	390 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	275 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	245 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	280 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	180 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	180 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		